



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Plug-in bridge
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling klemme[RETURN]TRP push-in klemme[RETURN]TRR fjærklemmer klemme
Antall moduler	2

Komplementær

Kabeltverrsnitt	16 mm ²
Number of connections	2
Antall måleinganger	3 1 6 2 4
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	10,7 g
Farge	Rød

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	10,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	1,0 cm
Pakke 2 Lengde	12,0 cm
Pakke 2 Vekt	108,0 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	870
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	9,858 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------