



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Plug-in bridge
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling klemme TRP push-in klemme TRR fjærklemmer klemme TRH IDC klemme
Antall moduler	10 måter

Komplementær

Kabelverrsnitt	2,5 mm ²
Number of connections	2 3 4
Antall måleinganger	6 2 1 4 3
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	9 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	15,0 cm
Pakke 1 Vekt	16,0 cm
Package 1 Weight	8,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	1,0 cm
Pakke 2 Lengde	16,0 cm
Pakke 2 Vekt	86,0 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,662 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------