



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Plug-in bridge
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling klemme TRP push-in klemme TRR fjærklemmer klemme TRH IDC klemme
Antall moduler	3

Komplementær

Kabelverrsnitt	4 mm ²
Number of connections	4 2 3
Antall måleinganger	2 1 3 6 4
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	3 g
Farge	Rød

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	16 cm
Package 1 Weight	2 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	1,5 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	16 cm
Pakke 2 Vekt	148 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	250
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	916 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------