



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Vertical bridge
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling - gjennomgang klemme

Komplementær

Kabeltverrsnitt	2,5...4 mm ²
Number of connections	2
Antall måleinganger	4
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	1,1 g

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,300 cm
Pakke 1 Bredde	0,500 cm
Pakke 1 Vekt	4,300 cm
Package 1 Weight	0,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	1,500 cm
Pakke 2 Bredde	4,500 cm
Pakke 2 Lengde	7,500 cm
Pakke 2 Vekt	56,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	4000
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,670 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months