



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	TR
Produkt eller type komponent	Component carrier
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling - flyttbare bære frakobling klemme TRR fjærklemmer - flyttbare bære frakobling klemme TRP push-in - flyttbare bære frakobling klemme
Lengde	28 mm
Tykkelse	6,2 mm

Komplementær

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm
Kabelverrsnitt	4 Mm ² 2,5 mm ²
Number of connections	2 1
Antall klemmer	2 3
Antall måleinganger	0 1
Monteringsmetode	Plugg inn
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	4,18 g
Farge	Sort
Inkludert utstyr	110...250 V lysindikator

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,8 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,5 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	2 cm
Pakke 2 Bredde	6 cm
Pakke 2 Lengde	10 cm
Pakke 2 Vekt	41 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,443 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------