



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Sokkel
Application	Multi-purpose
Nominal dimensions of the housing	-
Sammensetning	Festelementer 2 front panel 2 side del
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA

Komplementær

Festemetode	Med skruer - på sidedelene lokasjon
Farge	Sokkel: grå (RAL 7035)
Høyde	500 mm
Bredde	785 mm
Dybde	410 mm

Miljø

IP-grad	IP44
IK beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	71,0 cm
Pakke 1 Vekt	83,0 cm
Package 1 Weight	15,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder