



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Audio/video socket
Tilkoblingstype	HDMI
Type elektrisk krets	Audio/video
Enhetens utseende	Mekanisme
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Forpakning	Flyt-pack

Komplementær

Antall uttak	1
Festemetode	Snepp inn
Antall moduler	1 modul
Type overflate	Matt
Antall pr. sett	Sett á 10
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	220 mm
Vekt	0,036 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Standarder	EN 50049 EN 50157
IP-grad	IP2xC
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	43,000 g
Enhetstype pakke 2	S02

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	839,000 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------