



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Lyduttak
Tilkoblingstype	Mini-jack
Type elektrisk krets	Audio
Enhetens utseende	Mekanisme
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Forpakning	Flyt-pack

Komplementær

Antall uttak	1
Festemetode	Snepp inn
Antall moduler	1 modul
Type overflate	Matt
Antall pr. sett	Sett á 10
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	220 mm
Vekt	0,017 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
IP-grad	IP2xC
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	21,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,5 cm

Pakke 2 Bredde	11,3 cm
Pakke 2 Lengde	24,7 cm
Pakke 2 Vekt	274,0 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	754,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------