



### Teknisk informasjon

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serie                           | New Unica                      |
| Produkt eller type komponent    | Sentralplate                   |
| Tilbehør / separat del kategori | Fixing accessory               |
| Enhetens utseende               | Mekanisme                      |
| Antall uttak                    | 2                              |
| Tilgjengelig utstyr             | Protective flap<br>Merkeholder |
| Fargetone                       | Alu                            |

### Komplementær

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype               | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montering av enhet            | Innfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Festemetode                   | Snepp inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monteringsanvisning           | Rett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deksel                        | Shutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antall moduler                | 2 moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type footprint                | DPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale                     | Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type overflate                | Painted powder coated                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                         | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bredde                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistance to chemical agents | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Miljø

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-grad               | IP20 |
| IK beskyttelsesklasse | IK01 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,600 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,300 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 13,100 cm |
| Package 1 Weight         | 16,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 13,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 2 Bredde           | 12,800 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 18,400 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 222,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | CAR       |
| Antall enheter i pakke 3 | 20        |
| Pakke 3 Høyde            | 15,800 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 14,400 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 39,400 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 648,000 g |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|