



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	2
Tilgjengelig utstyr	Protective flap Merkeholder
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)

Komplementær

Tilkoblingstype	RJ45
Montering av enhet	Innfelt
Festemethode	Snepp inn
Monteringsanvisning	Rett
Deksel	Shutter
Antall moduler	2 moduler
Type footprint	DPM
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Type overflate	Painted powder coated
Dybde	27 mm
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK01

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	13,0 cm

Pakke 2 Bredde	12,3 cm
Pakke 2 Lengde	18,5 cm
Pakke 2 Vekt	272,0 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	5,603 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------