



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Tilbehør / separat del kategori	Tilpasning tilbehør
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Antall moduler	2 moduler
Enhetens utseende	Dekkplate
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Produsert i	Fibre optic SC APC Duplex
Type overflate	Høyglans
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Forpakning	Flyt-pack
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,7 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,5 cm
Pakke 2 Bredde	14,0 cm
Pakke 2 Lengde	26,0 cm
Pakke 2 Vekt	110,0 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm

Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	445,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------