



Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartexit Activa
Produkt eller type komponent	Emergency exit sign
Applikasjon	EMERGENCY Belysning
Funksjon	Self-test
Farge	Hvit
Forsyning	Maintained Non-maintained
Tilgjengelig utstyr	With 4 standard stickers (left/right/down/down)
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Komplementær

[Us] merkespenning	230 V
Lyskilde	LED
Lyskildefarge	Hvit
Strømforbruk i VA	5,61 VA
Strømforbruk i W	2,77 W
Kapasitet på batteri	1,5 Ah på 3,2 V, LiFePO4
Utstyrsmontasje	Overflate direkte feste Tak direkte feste Flag direkte feste Hengende Vegg Hengende Tak
Synlig avstand	32 m
Opptrekstid	12 t
Autonomi	3 t
Type lampe	LED 100000 t
Materiale	Polykarbonat selvslukkende PMMA (polymethyl methacrylate)
Høyde	260 mm
Bredde	190 mm
Dybde	45 mm
Vekt	0,7 kg

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Brannmotstand	850 °C
Standarder	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	22,0 cm
Pakke 1 Vekt	33,0 cm
Package 1 Weight	900,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------