



Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartbeam DiCube
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
Funksjon	Addressable Self-test
Operational mode	Maintained Non-maintained
Antall batterier	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
Lyskilde	LED
Synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Transparent
Tilleggsinformasjon	Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls With ring support Pictograms to be ordered separately

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Montering	False ceiling
Start/stopp	Via bus: status indikasjon
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	7,5 VA maintained 3,4 VA non-maintained
Strømforbruk i W	3,66 W maintained 0,22 W non-maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
LED lifespan	100000 t
Mulige funksjoner	Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
Autonomi	1.5 h
Opptrekkstid	12 t
Lysstrøm	220 lm for 1.5 h
Belysnings	1 lux
Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Dybde	32 mm
Diameter	90 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK04
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC[RETURN]CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,9 cm
Pakke 1 Bredde	17,9 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	340 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,841 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------