



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Exiway                                                                                                                       |
| Produktnavn                  | Exiway Smartbeam DiCube                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Emergency luminaire                                                                                                          |
| Applikasjon                  | Anti-panic lighting                                                                                                          |
| Funksjon                     | Addressable<br>Self-test                                                                                                     |
| Operational mode             | Maintained<br>Non-maintained                                                                                                 |
| Antall batterier             | 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4                                                                                                     |
| Fargetone                    | Hvit                                                                                                                         |
| Lyskilde                     | LED                                                                                                                          |
| Lyskildefarge                | Hvit                                                                                                                         |
| Deksel                       | Transparent                                                                                                                  |
| Tilleggsinformasjon          | Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls<br>With ring support<br>Pictograms to be ordered separately |

### Komplementær

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Montering                    | False ceiling                                                       |
| Start/stopp                  | Via bus: status indikasjon                                          |
| [Ue] merkespenning           | 230 V AC 50/60 Hz                                                   |
| Strømforbruk i VA            | 7,5 VA maintained<br>3,4 VA non-maintained                          |
| Strømforbruk i W             | 3,66 W maintained<br>0,22 W non-maintained                          |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Klasse II                                                           |
| Kommunikasjonsport protokoll | DALI                                                                |
| LED lifespan                 | 100000 t                                                            |
| Mulige funksjoner            | Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit |
| Test funksjon                | Automatic periodical functional & duration test                     |
| Autonomi                     | 1.5 h                                                               |
| Opptrekkestid                | 12 t                                                                |
| Lysstrøm                     | 220 lm for 1.5 h                                                    |
| Belysnings                   | 0,5 lux                                                             |
| Materiale                    | Polykarbonat selvslukkende                                          |
| Dybde                        | 32 mm                                                               |
| Diameter                     | 90 mm                                                               |
| Vekt                         | 0,3 kg                                                              |

## Miljø

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| IP-grad                        | IP42                                  |
| IK beskyttelsesklasse          | IK04                                  |
| Brannmotstand                  | 850 °C                                |
| Produktsertifikater            | ENEC[RETURN]CE                        |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...40 °C                             |
| Standarder                     | EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>EN 62471 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,9 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 17,9 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 18,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 340 g    |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 3,841 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 Months |
|---------|-----------|