



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kabellengde	2,00 m
Antall kabler	1
Inkludert utstyr	Brukermanual

Fysisk

Farge	Hvit
Høyde	6,2 cm
Bredde	27,2 cm
Dybde	11 cm
Vekt	0,75 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

Effektforbruk	2300 W
Nettverksfrekvens	50 Hz
Maks strømstyrke inn	10 A
Brytekapasitet, A	10 A

Utgang

Antall uttak	6
Uttak standardavvik	Schuko CEE 7

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...50000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Responstid	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak strøm	48 kA common mode
Surge energy rate	1836 J

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,800 cm
Pakke 1 Bredde	14,800 cm
Pakke 1 Vekt	39,700 cm
Package 1 Weight	887,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,855 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	50,840 kg
SCC14	10731304313721

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	Limited Lifetime (European Union countries only)
---------	--