



Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Input Connection Type	IEC 60320 C14 locking plug
Inkludert utstyr	Brukermanual

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	4 cm
Bredde	4,468 cm
Dybde	28,5 cm
Vekt	0,36 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Effektforbruk	2500 W
Brytekapasitet, A	10 A
Maks strømstyrke inn	10 A

Utgang

Antall uttak	4
Uttak standardavvik	Schuko CEE 7

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE
---------------------	----

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,8 cm
Pakke 1 Bredde	31 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	0,45 kg
SCC14	10731304336263

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------