



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap dybde 225 mm
Bredde	800,0 mm
Høyde	950,0 mm
Dybde	225 mm
Innbyggingsdybde	205 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	18
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Inkludert utstyr	6 kabelinnføringsplate 1 dør
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Ekstern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Høyre eller venstre
Tiltingsvinkel	270 °
Montering av kapsling	Overflate Innfelt Innfelt, sett
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	432,0
Totalt antall 18 mm moduler	216,0
[In] merkestrøm	400 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Kapsling: pulverlakkert stål Dør: pulverlakkert stål Inni kapsling: plast
Farge	Hvit (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	100,0 cm
Pakke 1 Bredde	82,0 cm
Pakke 1 Vekt	24,5 cm
Package 1 Weight	36,5 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------