



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	1U
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Tilgjengelig utstyr	Rack mounting brackets Vertical mounting brackets

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Batterispenningen	50 V

Fysisk

Farge	Silver grey
Høyde	43 mm
Bredde	432 mm
Dybde	560 mm
Vekt	19,5 kg
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
Two post mountable	1

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,8 cm
Pakke 1 Bredde	56,4 cm
Pakke 1 Vekt	76,4 cm
Package 1 Weight	24,49 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 years
---------	---------