



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	2U
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Battery cable Rack mounting brackets

Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	3
Montering av enhet	Rack mount
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterispenningen	36 V

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,6 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	41,2 cm
Vekt	21 kg
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
---------------------	---

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24 cm
Pakke 1 Bredde	50 cm
Pakke 1 Vekt	60 cm
Package 1 Weight	24,149 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	108,6 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	427,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------