



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	2U
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Battery cable Rack mounting brackets

Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	6
Montering av enhet	Rack mount
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterispenningen	72 V

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,6 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	63,2 cm
Vekt	42,5 kg
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	No

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
---------------------	---

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	34,979 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------