



### Oversikt

Leveringstid

Usually Ships within 2 Weeks

### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Main Input Voltage           | 48 V DC          |
| Produkt eller type komponent | Batteri          |
| Antall rack-enhet            | 5U               |
| Antall kabler                | 1                |
| Batteritype                  | Bly-syre batteri |
| Inkludert utstyr             | Brukermanual     |

### Batteri og levetid

|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of battery filled slots         | 0                                                                                                            |
| Number of battery free slots           | 0                                                                                                            |
| Number of battery replacement quantity | 2                                                                                                            |
| Tilleggsinformasjon                    | For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable. |

### Fysisk

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Farge               | Sort                  |
| Høyde               | 44,4 cm               |
| Bredde              | 22,1 cm               |
| Dybde               | 49,5 cm               |
| Vekt                | 66,36 kg              |
| Mounting preference | No preference         |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted with kit |
| USB kompatibel      | No                    |

### Miljømessig

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C         |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %          |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C       |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 %          |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 55,9 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 38,1 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 76,2 cm |
| Package 1 Weight         | 75,9 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |
| Take-back                  | Take-back program available                                                                         |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|