



Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	6U
Batteritype	VRLA
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Rack mounting brackets Brukermanual

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	19 inch battery tray
Batterispenningen	192 V
Number of battery replacement quantity	4

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	26,3 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	73,9 cm
Vekt	181,82 kg
Monteringsmetode	Rack-mounted

Overenstemmelse

Standarder	OSHPD
------------	-------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	43,2 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	100,3 cm
Package 1 Weight	220,45 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	101,4 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	879,968 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------