



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Automatic transfer switch
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkobling i bunn	Screwed
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Screwed
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	30 KA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz 330 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Type signalkontakter	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] merkespenning	400V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	4 push-buttons
I drift	Automatic Manuell
Skjermtype	LCD skjerm
Montering	Plate
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling Padlock in SI / SII position
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	Switch: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	Switch: 8 kV Controller: 6 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Senteravstand fane	35 mm
Lokal varslings	POWER ON: LED indikasjon (Grønn) Alarm: LED indikasjon (Rød)
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	10 KA under 0.5 s 15 kA under 0.1 s
Høyde	341 mm
Bredde	370 mm
Dybde	185,8 mm

Vekt	13,3 kg
[Ith] fri luft termisk strøm	250 A på 60 °C

Miljø

Standarder	IEC 60947-6-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP-grad	Forside: IP40 auto mode Inne i kabinettet: IP20 manual mode
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	73,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	29,999 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------