



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Display modul Control block
Tilbehør / separat del kategori	Vern tilbehør Skjerm og signalutstyr
Modulfunksjon	Display of operating modes and alarm

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Innfelt montering
Skjermtype	LCD skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
Skjermopløsning	128 x 96 pixels
Høyde	45 mm
Bredde	85 mm
Dybde	24,5 mm
Vekt	50 g

Miljø

IP-grad	Forside: IP40 auto mode Forside: IP20 manual mode
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	0,9 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------