



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Display modul
Tilbehør / separat del kategori	Display og signalutstyr
Modulfunksjon	Display of operating modes and alarm

Komplementær

Kontrolltype	Dreie knapp Vribryter
Monteringsmetode	Innfelt montering
Høyde	45 mm
Bredde	85 mm
Dybde	22,5 mm
Vekt	40 g

Miljø

IP-grad	Forside: IP40 auto mode Forside: IP20 manual mode
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	140,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	900 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------