



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Display modul Control block
Tilbehør / separat del kategori	Styre tilbehør Skjerm og signalutstyr
Modulfunksjon	Display of operating modes and alarm

Komplementær

Kontrolltype	Fjernkontroll Trykknapp
Monteringsmetode	Overflatemontering
Montering	Door cut-out Base
Skjermtype	LCD display
Skjermopløsning	128 x 96 pixels
Høyde	120,5 mm
Bredde	90,5 mm
Dybde	56 mm
Vekt	200 g

Miljø

IP-grad	Front cover: IP40
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Vekt	18,0 cm
Package 1 Weight	350,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,82 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------