



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Modbus RS485 communication module
Applikasjon	Kommunikasjon
Bus type	Modbus

Komplementær

Mulige funksjoner	Modbus kommunikasjonsmodul
Fysisk interface	RS485
[Ui] isolasjonsspenning	30 V DC
Type kommunikasjonsnettverk	Modbus, Modbus RTU even paritet, ved 4800 bauds Modbus, Modbus RTU even paritet, ved 9600 bauds Modbus, Modbus RTU even paritet, ved 19200 bauds
Adressering	0...248
Type kabel	Shielded twisted pair 1,5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Monteringsmetode	Plugg inn
Monteringsposisjon	In square
Plassering på produkt	Forside
Tilkoblinger	Screw-clamp terminals
Høyde	56,5 mm
Dybde	69 mm
Bredde	20 mm
Vekt	40 g
Tilbehørskategori	Kommunikasjon utstyr

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,650 cm
Pakke 1 Bredde	6,900 cm
Pakke 1 Vekt	2,000 cm
Package 1 Weight	92,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,000 cm

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,100 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------