



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	I / O-modulen Dry contact
Applikasjon	Signalgiving

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	1 NO
Signalfunksjon	Fire protection (transfer to off position)
Hjelpekontakttilkobling	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Monteringsmetode	Plugg inn
Monteringsposisjon	Left-bottom
Minimum input current	5 mA
[Ui] isolasjonsspenning	30 V DC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Høyde	56,5 mm
Bredde	20 mm
Dybde	69 mm
Tilbehørskategori	Signale tilbehør

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,65 cm
Pakke 1 Bredde	6,9 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	140 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------