



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	I / O-modulen
Applikasjon	Signalgiving

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	Uten
Signalfunksjon	CAN extension (connect to external HMI) Output voltage (24 V)
Hjelpekontakttilkobling	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Monteringsmetode	Plugg inn
Monteringsposisjon	Left-bottom
Maximum input current	1 A 24 V DC +/- 20 %
[Ui] isolasjonsspenning	30 V DC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Høyde	56,5 mm
Bredde	20 mm
Dybde	69 mm
Tilbehørskategori	Signale tilbehør

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,65 cm
Pakke 1 Bredde	6,9 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	140 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,3 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------