



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	I / O-modulen
Applikasjon	Signalgiving

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	2 NO + 1 NC
Signalfunksjon	Genset start output signal Alarm
Hjelpekontakttilkobling	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Monteringsmetode	Plugg inn
Monteringsposisjon	Left-bottom
[Ui] isolasjonsspenning	300 V AC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Høyde	56,5 mm
Bredde	20 mm
Dybde	69 mm
Tilbehørskategori	Signale tilbehør

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,600 cm
Pakke 1 Bredde	10,600 cm
Pakke 1 Vekt	10,800 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,430 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------