



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Auxiliary Contact Module
Applikasjon	Signalgiving

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	2 NO + 2 NC
Signalfunksjon	Switch position (SI and SII)
Hjelpekontakttilkobling	Screw clamp terminal
Monteringsmetode	Klips på
Monteringsposisjon	Vinklet
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Høyde	90 mm
Bredde	17,5 mm
Dybde	49,5 mm
Vekt	60 g
Tilbehørskategori	Signale tilbehør

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,3 cm
Pakke 1 Bredde	5,8 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	180,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------