



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Auxiliary Contact Module
Applikasjon	Signalgiving

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	2 NO + 2 NC
Signalfunksjon	Switch position (SI and SII)
Hjelpekontakttilkobling	Spring 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Monteringsmetode	Klips på
Monteringsposisjon	Inside front cover
[I _{th}] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Produktkompatibilitet	TA25 TR25 TA63 TR63
Tilbehørskategori	Signale tilbehør

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	34,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	634,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------