



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Remote transfer switch
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkobling i bunn	Screwed
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Screwed
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	30 KA lastbryter alene 230 V AC på 50 Hz 330 kA med effektbryter oppstrøms 230 V AC på 50 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Type signalkontakter	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Fjernkontroll
I drift	Manuell Remote
Skjermtype	Alarm indicator
Montering	Plate
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stillig Padlock in SI / SII position
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	Switch: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	Switch: 8 kV Controller: 6 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Senteravstand fane	35 mm
Lokal varsling	POWER ON: LED indikasjon (Grønn) Alarm: LED indikasjon (Rød)
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 KA under 0.5 s 15 KA under 0.1 s
Høyde	341 mm
Bredde	370 mm
Dybde	185,8 mm
Vekt	13,1 kg
[Ith] fri luft termisk strøm	250 A på 60 °C

Miljø

Standarder	IEC 60947-6-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP-grad	Forside: IP40 running Inne i kabinettet: IP20 manual mode
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	73,5 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	80 cm
Package 1 Weight	25,95 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------