



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VCFX
Produkt eller type komponent	Kapsling
Produktkompatibilitet	VN12 VN20 V02...V2

Komplementær

Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreiehåndtak hengelås	Med
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	25 A 10 A 20 A 16 A 32 A
Miljøegenskaper	Standard miljø
Høyde	146 mm
Bredde	90 mm
Dybde	131 mm
Vekt	0,34 kg

Miljø

IP-grad	IP65
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,000 cm
Package 1 Weight	369,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,930 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	56
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm

Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	33,468 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------