



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Kabelorganisator: grønn (ABS + PC) Konnektor: Mørkegrå (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Kartong
Antall pr. sett	Sett á 96

Komplementær

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter
Kontaktmotstand	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Første isolasjonsmotstand: ≥ 500 MOhm på 100 V DC
AWG måler	AWG 24...AWG 23
Durability	750 sykluser
Koblingsdemping	≥ 35 dB på 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB på 100...1000 MHz
Contact pins	8 pinner av kobberlegering og forgyllt i samsvar med IEC 60603-7
Trekraft	50 N under 60 s
Transersalt konverteringstap	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB på 1...100000 kHz
Verktøy type	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Kommunikasjonsnettverk kategori	5e
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug
Overføringsfrekvens	0...100 MHz
Type footprint	S-One DPM
Høyde	28 mm
Lengde	33 mm
Bredde	18 mm
Targeted region	Europe

Miljø

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 dager)
Flammehemming	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,800 cm
Pakke 1 Bredde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	1,800 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	96
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	36,000 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	986,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	960
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,550 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------