



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Konnektor: Sølv (zamak) Kabelorganisator: mørkeblå (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Individual bag
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter 1500 V AC/DC peak, mellom kontakter og skjerm
Kontaktmotstand	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Første isolasjonsmotstand: ≥ 500 MOhm på 100 V DC
AWG måler	AWG 24...AWG 23
Durability	750 sykluser
Koblingsdemping	≥ 45 dB på 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB på 100...1000 MHz
Contact pins	8 pinner av kobberlegering og forgylt i samsvar med IEC 60603-7
Shield Type	Metallisk: 360° selvjustering + jordledertilkobling Integrert kortslutningsbarriere
Trekraft	50 N under 60 s
Overføringsimpedanse	≤ 0.1 Ohm at 1 MHz ≤ 0.2 Ohm at 10 MHz ≤ 1.6 Ohm at 80 MHz
Transersalt konverteringstap	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB på 1...500000 kHz
Verktøy type	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Kommunikasjonsnettverk kategorie	6A
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug
Overføringsfrekvens	0...500 MHz
Type footprint	S-One DPM
Høyde	28 mm
Lengde	35 mm
Bredde	18 mm
Targeted region	Europe

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 dager)
Flammehemming	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	9,700 cm
Package 1 Weight	28,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------