



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber konnektor
Farge	Kappe: Beige Konnektor: komposit Kapsling: ravgul
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	For 62.5/125 µm fiber
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Fiber ytelse	OM1
Type konnektor	ST
Materiale	Metallisk: konnektor Keramisk: ferrule
Targeted region	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-40...75 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...75 °C
Standarder	ST konnektor: TIA/EIA-604-2 IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,2 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,6 cm
Package 1 Weight	5,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	574,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------