



### Teknisk informasjon

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                |
| Produkt eller type komponent | Unicam multimode fibre optic connector |
| Farge                        | Kappe: sort<br>Kapsling: sort          |
| Forpakning                   | Pose                                   |
| Antall pr. sett              | 1                                      |

### Komplementær

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Produktkompatibilitet  | For 50/125 µm fiber                       |
| Maximum insertion loss | <0,1 dB                                   |
| Fiber ytelse           | OM2                                       |
| Type konnektor         | SC                                        |
| Materiale              | Keramisk: ferrule<br>Kompositt: konnektor |
| Targeted region        | Europe                                    |

### Miljø

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...75 °C                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...75 °C                                                                  |
| Standarder                       | SC konnektor: TIA/EIA-604-3<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>IEC 61754-4 Ed.2 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 4,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 5,0 cm   |
| Package 1 Weight         | 5,0 g    |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 200      |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 1,431 kg |

### Bærekraftig

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                           |
| Miljøinformasjon      |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|