



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Unicam multimode fibre optic connector
Farge	Kapsling: sort Kappe: turkis
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	For 50/125 µm fiber
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Fiber ytelse	OM3 OM4
Type konnektor	SC
Materiale	Keramisk: ferrule Kompositt: konnektor
Targeted region	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-40...75 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...75 °C
Standarder	SC konnektor: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1 cm
Pakke 1 Bredde	3 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	5 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	863 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------