



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber adapter
Tilgjengelig utstyr	Uten skruer
Farge	Blå
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	100

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	9/125 µm
Fiber ytelse	OS1 OS2
Type konnektor	LC duplex rect
Materiale	Zirconia: ferrule
Festemetode	Skruer Med klips
Bredde	22 mm
Høyde	9,3 mm
Lengde	25 mm
Targeted region	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	4,0 cm
Pakke 2 Lengde	26,0 cm
Pakke 2 Vekt	368,0 g
Enhetstype pakke 3	S01

Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	1,328 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------