



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Konsolideringspunkt link
Farge	CP kabel: Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Sammensetning	Kabel S/FTP RJ45 plugg STP S-One DPM RJ45 STP
Kommunikasjonsnettverk kattegori	6A
Type nettverk	10GBASE-T
Overføringsfrekvens	550 MHz
Inngangsimpedans	100 Ohm
Tilkoblingstype	RJ45
Materiale	: kappe Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Lengde	5 m
Targeted region	Europe

Miljø

Standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 60603-7 EIA/TIA-568-B IEC 61156-5
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-5...40 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Miljødata	: kabel S/FTP : S-One DPM nettverksuttak

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	34,0 cm
Pakke 1 Vekt	34,0 cm
Package 1 Weight	307,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------