

Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Patchpanel 19" tomt
Enhetens utseende	Tom
Inkludert utstyr	4 etiktholdere 2 quick fix hurtigfester Verktøy for å løsne konnektor 1 kabelorganisorator i bakkant
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)
Tilleggsinformasjon	Automatisk jording

Komplementær

Variant	Evolution
Antall porter	24 FTP/STP
Kommunikasjonsnettverk kategorie	5e 6 6A
Antall rack-enhet	1U
Type of connector	S-One DPM
Materiale	DC01 metallplate 1,2 mm PA6 plastdeler PA66 GF20 plastdeler
Bredde	490 mm
Dybde	230 mm
Høyde	45 mm
Vekt	2,7 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,800 cm
Pakke 1 Bredde	27,000 cm
Pakke 1 Vekt	55,000 cm
Package 1 Weight	2,157 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,559 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48

Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	119,442 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
BVB	Godtatt
REACH-forordningen	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EUs RoHS-direktiv	Proaktivt samsvar (Produkt utenfor EUs RoHS-regelverk) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------