



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	19" telepanel
Inkludert utstyr	Kabelorganisttor i bakkant 1 Quick fix 19" hurtigfeste 2 Merkeholder 4
Farge	Mørkegrå

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	LSA kroneverktøy på PCB
Antall porter	50 2
Antall rack-enhet	1U
Materiale	DC01 metallplate 1,2 mm PA66 GF20 plastdeler PA (polyamide) 6 plastdeler PC (polykarbonat) plastdeler
Bredde	490 mm
Dybde	230 mm
Høyde	45 mm
Vekt	2,8 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	27,000 cm
Pakke 1 Vekt	55,000 cm
Package 1 Weight	2,717 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	17,140 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	80,560 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------