



### Teknisk informasjon

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Serie               | Actassi                  |
| Equipment level     | Beskyttet med bryter     |
| Product             | 19" strømlest            |
| Tilgjengelig utstyr | 2 quick fix hurtigfester |
| Colour              | Mørkegrå ( RAL 7016)     |
| Additional features | Etiketter for merking    |

### Komplementær

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Operational voltage      | 250 V AC, 16 A, 3680 W                               |
| Number of socket outlets | 8 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440 |
| Rack unit                | 1U                                                   |
| Merking                  | CE                                                   |
| Materiale                | PA6 GF30: plastdeler<br>Anodisert aluminium          |
| Dybde                    | 47 mm                                                |
| Høyde                    | 45 mm                                                |
| Bredde                   | 490 mm                                               |
| Weight                   | 1 kg                                                 |
| Targeted region          | Europe                                               |

### Miljø

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| IP-grad                        | IP20                                  |
| Omgivelsestemperatur for drift | -10...55 °C                           |
| Standarder                     | IEC 60884-1<br>IEC 60297<br>DIN 49440 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 16,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 51,500 cm |
| Package 1 Weight         | 1,204 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 11        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 13,982 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>         |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|