



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	19" strømlest
Equipment level	Med overspenningsvern, og kortslutningsvern
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Additional features	Etiketter for merking

Komplementær

Operational voltage	250 V AC, 16 A, 3680 W
Kortslutningsvern	6500 A, <1,5 kV
Number of socket outlets	7 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440
Rack unit	1U
Type vern	Overspenningsbeskyttelse
Merking	CE
Specific signalling	Funksjon: LED (grønn) Defekt: LED (rød)
Materiale	PA6 GF30: plastdeler Anodisert aluminium
Jordingssystem	TN IT not approved for use
Dybde	47 mm
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Weight	1 kg
Targeted region	Europe

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 IEC 60884-1 DIN 49440

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	52,0 cm
Package 1 Weight	1,216 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11

Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	14,168 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------