



Teknisk informasjon

Serie	LexCom
Product	19" patchguide
Colour	Lys grå (RAL 7035) Mørkegrå (RAL 7016)
Inkludert utstyr	2 quick fix hurtigfester
Additional features	4 ringer som kan åpnes

Komplementær

Rack unit	1U
Materiale	Metalplate: DC01 Plastdeler: PA66 GF20 Plastdeler: PC
Bredde	490 Mm 0,49 m
Høyde	45 Mm 0,04 m
Dybde	100 Mm 0,10 m

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C -10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	51,700 cm
Package 1 Weight	486,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,300 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	88
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm

Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	71,052 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------