



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	19" blindpanel med børstespalte
Colour	Lys grå (RAL 7035) Mørkegrå (RAL 7016)
Inkludert utstyr	2 quick fix hurtigfester 1 børstespalte for patchkabel

Komplementær

Rack unit	1U
Materiale	Metallplate: DC01 Plastdeler: PA66 GF20 Plastdeler: PC Børster: PA (polyamide)
Bredde	0,48 M 484 mm
Høyde	0,04 M 44 mm
Dybde	0,04 M 40 mm
Vekt	0,3 Kg 0,30 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C -10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	432,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,420 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------