



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Empty angled 19" data panel
Enhetens utseende	Tom
Inkludert utstyr	2 quick fix hurtigfester Kabelorganistor i bakkant Front label holder
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)
Tilleggsinformasjon	Automatisk jording

Komplementær

Antall porter	24 FTP/STP
Kommunikasjonsnettverk kategorie	5e 6 6A
Antall rack-enhet	1U
Type of connector	S-One DPM
Materiale	DC01 metallplate 1,2 mm PA6 plastdeler PA66 GF20 plastdeler
Bredde	490 mm
Dybde	230 mm
Høyde	47 mm
Vekt	2,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	19,6 cm
Pakke 1 Vekt	50,3 cm
Package 1 Weight	1,044 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,084 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------