



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Dekkplate med adaptere
Product destination	Fiberpanel
Inkludert utstyr	6 duplex multi-mode adapter for ST

Komplementær

Materiale	PC
Festemetode	Med push-pull nagler
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Bredde	120 mm
Høyde	35 mm
Dybde	35 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	2,5 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,51 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------