



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	Patcheboks

Komplementær

Antall porter	12 duplex LC 6 duplex SC
Type nippel	Pg 9
Kompatibilitet	LC kontakt duplex SC kontakt duplex
Montering	Kabelrenne Kabelstige Nettrenne Ground mounted
Fargetone	Sort (RAL 9005)
Festemetode	Med skrutilkobling
Materiale	Plastic and metal
Antall pr. sett	1
Lengde	401 mm
Høyde	60 mm
Bredde	305 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	27,0 cm
Pakke 1 Vekt	37,5 cm
Package 1 Weight	2,096 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,942 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------